

**Prolunga per fresa a inserti esecuzione lunga, Mandrino di Ø d1: 16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301106 16
GTIN	4045197778475
Classe articolo	32B

Descrizione**Esecuzione:**

Perno di centraggio, foro e superfici d'appoggio rettificate.

Uso:

Per la prolunga flessibile di portafrese con trascinatore frontale. Alternativa economica alle costose lavorazioni speciali. 3 usi possibili: prolunga corta (45 mm) o lunga (70 mm) ovvero combinazione di max. due prolunghe corte (2×45 mm).

Fornitura:

Inclusa vite di serraggio frese adatta.

Accessori speciali:

Chiave speciale n. art. 309840.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	70 mm
Ø Esterno D	38 mm
Mandrino di Ø d ₁	16 mm
A	17 mm
Norma	DIN 6357
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm

Tipo di prodotto

Prolunghe da 1/2 pollice

AccessoriVite di serraggio per prolunga 70 mm Per mandrino di Ø
D1 40 mm

301108 40

Vite di sicurezza per prolunga Per lunghezza spina L 70 mm

301111 70

Chiave speciale Per Ø mandrino 16 mm

309840 16

Chiave speciale Per Ø mandrino 22 mm

309840 22

Chiave speciale Per Ø mandrino 60 mm

309840 60

Chiave speciale Per Ø mandrino 40 mm

309840 40

Chiave speciale Per Ø mandrino 27 mm

309840 27

Chiave speciale Per Ø mandrino 50 mm

309840 50

Chiave speciale Per Ø mandrino 32 mm

309840 32

Vite di serraggio per prolunga 70 mm Per mandrino di Ø
D1 32 mm

301108 32

Chiave speciale Per Ø mandrino 13 mm

309840 13

Vite di serraggio per prolunga 70 mm Per mandrino di Ø
D1 27 mm

301108 27