

**Prolunga per fresa a inserti esecuzione lunga, Mandrino di \varnothing d1: 32mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301106 32
GTIN	4045197779304
Classe articolo	32B

Descrizione**Esecuzione:**

Perno di centraggio, foro e superfici d'appoggio rettificate.

Uso:

Per la prolunga flessibile di portafrese con trascinatore frontale. Alternativa economica alle costose lavorazioni speciali. 3 usi possibili: prolunga corta (45 mm) o lunga (70 mm) ovvero combinazione di max. due prolunghette corte (2x45 mm).

Fornitura:

Inclusa vite di serraggio frese adatta.

Accessori speciali:

Chiave speciale n. art. 309840.

Descrizione tecnica

\varnothing Esterno D	78 mm
Mandrino di \varnothing d ₁	32 mm
Lunghezza complessiva L	70 mm
A	24 mm
Norma	DIN 6357
Precisione della concentricità radiale	$\leq 3 \mu\text{m}$

Tipo di prodotto

Prolunghe da 1/2 pollice

Accessori

Chiave speciale Per Ø mandrino 22 mm	309840 22
Vite di serraggio per prolunga 70 mm Per mandrino di Ø D1 40 mm	301108 40
Vite di serraggio per prolunga 70 mm Per mandrino di Ø D1 32 mm	301108 32
Vite di serraggio per prolunga 70 mm Per mandrino di Ø D1 27 mm	301108 27
Chiave speciale Per Ø mandrino 27 mm	309840 27
Chiave speciale Per Ø mandrino 40 mm	309840 40
Chiave speciale Per Ø mandrino 60 mm	309840 60
Chiave speciale Per Ø mandrino 50 mm	309840 50
Chiave speciale Per Ø mandrino 13 mm	309840 13
Chiave speciale Per Ø mandrino 16 mm	309840 16
Chiave speciale Per Ø mandrino 32 mm	309840 32
Vite di sicurezza per prolunga Per lunghezza spina L 70 mm	301111 70