

Garant**CNMG 09T308, Tipo: HB7010-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250052 HB7010-1
GTIN	4045197779045
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 09T308 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucoli: SS

Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2,5 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 150 - 500 m/min**Descrizione tecnica**

Tipo	HB7010-1
Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Rompitrucoli	SS
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 m/min
Impiego principale	P

Profondità di taglio a_p	0,3 - 2,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 09T308
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura