

Garant
CNMG 120404, Tipo: HB7010-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250156 HB7010-1
GTIN	4045197779090
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 120404 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucoli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 8 mm

Avanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 440 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 m/min
Tipo	HB7010-1
Profondità di taglio a_p	0,5 - 8 mm
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,

Rompitrucioli	SM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura