


3M**Disco abrasivo per levigatrici (CER) Hookit 775L multiforo, Ø 150 mm, Grana: 180**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	567792 180
GTIN	30076308642649
Classe articolo	53M

Descrizione

Esecuzione:

Con **robusta pellicola di supporto**. Rivestimento antipolvere contro intasamenti precoci.

Vantaggi:

- **Micrografia di rettifica ancora più uniforme grazie allo straordinario supporto.**
- **Maggiore resistenza alla trazione con bordi sollecitati.**

Uso:

Utilizzabile a secco e a umido su legno, vernice, metallo e superfici di plastica.

Grana abrasiva di precisione **Cubitron™ II**, vantaggiosa sulle grandi superfici (lavorazione di lamiere) per l'**asportazione rapida** e **finitura superficiale più uniforme**.

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	Hookit 775L
Ø Disco	150 mm
Grana	180
Serie	775L

Materiale abrasivo	Cubitron™ II
Sigla materiale abrasivo	Ceramica
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 150 mm
Macchina di propulsione	Levigatrici roto-orbitali
Velocità periferica massima	40 m/s
Tipo di prodotto	Mola abrasiva per levigatrici

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
INOX	limitatamente adatto		
Ti	limitatamente adatto		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Vernice	idoneo		
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	idoneo		