

**Garant****CNMG 120408, Tipo: HB7010-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250322 HB7010-1
GTIN	4045197779687
Classe articolo	21G

**Descrizione**

CNMG 120408 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucioli: SG

Profondità di taglio  $a_p$ : 1,5 - 8 mmAvanzamento  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 100 - 375 m/min**Descrizione tecnica**

Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	SG
Avanzamento $f$	0,25 - 0,6 mm/gir,
Impiego principale	P
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	100 - 375 m/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	HB7010-1

Profondità di taglio $a_p$	1,5 - 8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura