

Garant**CNMG 120416, Tipo: HB7010-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250328 HB7010-1
GTIN	4045197779700
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 120416 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucioli: SG

Profondità di taglio a_p : 1,5 - 8 mmAvanzamento f : 0,25 - 0,6 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 375 m/min**Descrizione tecnica**

Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Tipo	HB7010-1
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	1,6 mm
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	SG
Profondità di taglio a_p	1,5 - 8 mm

Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 375 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120416
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura