

Garant
CNMM 120412, Tipo: HB7010-1

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250453 HB7010-1
GTIN	4045197779779
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMM 120412 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucioli: SR

 Profondità di taglio a_p : 2 - 10 mm

 Avanzamento f : 0,4 - 1,2 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 375 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 375 m/min
Tipo	HB7010-1
Avanzamento f	0,4 - 1,2 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	1,2 mm
Rompitrucioli	SR
Profondità di taglio a_p	2 - 10 mm

Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMM 120412
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura