

Garant**CNMM 160616, Tipo: HB7010-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250460 HB7010-1
GTIN	4045197779793
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMM 160616 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucioli: SR

Profondità di taglio a_p : 2 - 10 mmAvanzamento f : 0,4 - 1,2 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 375 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	1,6 mm
Avanzamento f	0,4 - 1,2 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 375 m/min
Rompitrucioli	SR
Impiego principale	P
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB7010-1

Profondità di taglio a_p	2 - 10 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMM 160616
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura