

**Garant****CNMM 190616, Tipo: HB7010-1**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250464 HB7010-1
GTIN	4045197779809
Classe articolo	21G

### Descrizione

CNMM 190616 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucoli: SR

Profondità di taglio  $a_p$ : 2 - 10 mmAvanzamento  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 100 - 375 m/min

### Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	1,6 mm
Profondità di taglio $a_p$	2 - 10 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	100 - 375 m/min
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB7010-1
Impiego principale	P
Avanzamento $f$	0,4 - 1,2 mm/gir,

Rompitrucioli	SR
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMM 190616
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura