

Garant
CNMM 190624, Tipo: HB7010-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250466 HB7010-1
GTIN	4045197779816
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMM 190624 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucoli: SR

Profondità di taglio a_p : 2 - 10 mm

Avanzamento f : 0,4 - 1,2 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 375 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucoli	SR
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 375 m/min
Impiego principale	P
Tipo	HB7010-1
Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	2,4 mm
Avanzamento f	0,4 - 1,2 mm/gir,

Profondità di taglio a_p	2 - 10 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMM 190624
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura