

Garant**DNMG 110404, Tipo: HB7010-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250652 HB7010-1
GTIN	4045197779823
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 110404 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucioli: SS

Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 150 - 500 m/min**Descrizione tecnica**

Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 m/min
Rompitrucioli	SS
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	continuo

Tipo	HB7010-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 110404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura