

Garant
DNMG 110408, Tipo: HB7010-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250754 HB7010-1
GTIN	4045197779878
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 110408 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitruccioli: SM

Tolleranza: M

 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mm

 Avanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 440 m/min

Descrizione tecnica

Rompitruccioli	SM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 m/min
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm

Impiego principale	P
Tipo	HB7010-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 110408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura