

Garant**DNMG 150604, Tipo: HB7010-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250760 HB7010-1
GTIN	4045197779885
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 150604 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucoli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mmAvanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 440 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 m/min
Tipo	HB7010-1
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm

Rompitrucioli	SM
Condizione di taglio	continuo
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Insetto	DNMG 150604
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura