

Garant**DNMG 150612, Tipo: HB7010-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250764 HB7010-1
GTIN	4045197779908
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 150612 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucoli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mmAvanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 440 m/min**Descrizione tecnica**

Rompitrucoli	SM
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Raggio di curvatura	1,2 mm
Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 m/min

Tipo	HB7010-1
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 150612
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura