

**Garant****DNMG 150612, Tipo: HB7010-1**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250864 HB7010-1
GTIN	4045197779922
Classe articolo	21G

## Descrizione

DNMG 150612 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucoli: SG

Profondità di taglio  $a_p$ : 1,5 - 6 mmAvanzamento  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 100 - 375 m/min

## Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_p$	1,5 - 6 mm
Raggio di curvatura	1,2 mm
Tipo	HB7010-1
Avanzamento $f$	0,25 - 0,6 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	P
Rompitrucoli	SG

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	100 - 375 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 150612
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura