

**Garant**
**SNMM 150616, Tipo: HB7010-1**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251390 HB7010-1
GTIN	4045197780171
Classe articolo	21G

**Descrizione**

SNMM 150616 HB7010-1 Raggio di curvatura: 1,6 mm

Tipo: HB7010-1

Rompitrucioli: SR

Profondità di taglio  $a_p$ : 2 - 12 mm

Avanzamento  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 100 - 375 m/min

**Descrizione tecnica**

Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	P
Rompitrucioli	SR
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	100 - 375 m/min
Profondità di taglio $a_p$	2 - 12 mm
Avanzamento $f$	0,4 - 1,2 mm/gir,
Raggio di curvatura	1,6 mm

Tipo	HB7010-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMM 150616
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura