

Garant
SNMM 190624, Tipo: HB7010-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251394 HB7010-1
GTIN	4045197780188
Classe articolo	21G

Descrizione

SNMM 190624 HB7010-1 Raggio di curvatura: 2,4 mm

Tipo: HB7010-1

Rompitrucioli: SR

Profondità di taglio a_p : 2 - 12 mm

Avanzamento f : 0,4 - 1,2 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 375 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 375 m/min
Rompitrucioli	SR
Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	2,4 mm
Tipo	HB7010-1
Profondità di taglio a_p	2 - 12 mm
Avanzamento f	0,4 - 1,2 mm/gir,

Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMM 190624
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura