

Garant**VNMG 160404, Tipo: HB7010-1**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 251732 HB7010-1 |
| GTIN | 4045197780232 |
| Classe articolo | 21G |

Descrizione tecnica

| | |
|--|--------------------|
| Tipo | HB7010-1 |
| Raggio di curvatura | 0,4 mm |
| Profondità di taglio a_p | 0,3 - 2 mm |
| Avanzamento f | 0,08 - 0,4 mm/gir, |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 150 - 500 m/min |
| Condizione di taglio | continuo |
| Rompitrucioli | SS |
| Impiego principale | P |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura |
| Materiale da taglio | HM |
| Codice ISO Inserto | VNMG 160404 |

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Numero di sostituzioni/taglienti | 4 |
| Tipo di prodotto | Inserito per tornitura |