

Garant
WNMG 060404, Tipo: HB7010-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251952 HB7010-1
GTIN	4045197780270
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 m/min
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	SS
Tipo	HB7010-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 080404
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura