

Garant**WNMG 060404, Tipo: HB7010-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252062 HB7010-1
GTIN	4045197780317
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Tipo	HB7010-1
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 m/min
Rompitrucioli	SM
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 060404
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Tolleranza

M

Tipo di prodotto

Inserito per tornitura