

Garant
WNMG 080404, Tipo: HB7010-1


Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 252068 HB7010-1 |
| GTIN | 4045197780331 |
| Classe articolo | 21G |

Descrizione

WN.G 080404 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucioli: SM

Tolleranza: M

 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4 mm

 Avanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 440 m/min

Descrizione tecnica

| | |
|--|-------------------|
| Avanzamento f | 0,2 - 0,5 mm/gir, |
| Rompitrucioli | SM |
| Impiego principale | P |
| Condizione di taglio | continuo |
| Raggio di curvatura | 0,4 mm |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 120 - 440 m/min |
| Profondità di taglio a_p | 0,5 - 4 mm |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Tipo | HB7010-1 |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura |
| Materiale da taglio | HM |
| Codice ISO Inserto | WNMG 080404 |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 6 |
| Tolleranza | M |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |