

**Garant****WNMG 080408, Tipo: HB7010-1**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252070 HB7010-1
GTIN	4045197780348
Classe articolo	21G

## Descrizione

WN.G 080408 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucoli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 4 mmAvanzamento  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 440 m/min

## Descrizione tecnica

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 440 m/min
Avanzamento $f$	0,2 - 0,5 mm/gir,
Rompitrucoli	SM
Tipo	HB7010-1
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 4 mm

Condizione di taglio	continuo
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura