

Garant**WNMG 080408, Tipo: HB7010-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252208 HB7010-1
GTIN	4045197780362
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 375 m/min
Impiego principale	P
Tipo	HB7010-1
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Rompitrucioli	SG
Condizione di taglio	continuo
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura