

**Garant****CC. T 060202, Tipo: HB7010-1**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260050 HB7010-1
GTIN	4045197780386
Classe articolo	21G

## Descrizione

CCMT 060202 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucoli: SS

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmAvanzamento  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 150 - 500 m/min

## Descrizione tecnica

Avanzamento $f$	0,05 - 0,25 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB7010-1
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Impiego principale	P
Rompitrucoli	SS

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	150 - 500 m/min
Raggio di curvatura	0,2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 060202
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura