

Garant**CCMT 120408, Tipo: HB7010-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260066 HB7010-1
GTIN	4045197780430
Classe articolo	21G

Descrizione

CCMT 120408 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucioli: SS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 2,5 mmAvanzamento f : 0,05 - 0,25 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 150 - 500 m/min**Descrizione tecnica**

Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	SS
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 m/min

Impiego principale	P
Tipo	HB7010-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura