

Garant**DC. T 070204, Tipo: HB7010-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260353 HB7010-1
GTIN	4045197780522
Classe articolo	21G

Descrizione

DC. T 070204 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitruccioli: SS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mmAvanzamento f : 0,05 - 0,2 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 150 - 500 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 m/min
Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	HB7010-1
Rompitruccioli	SS

Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCMT 070204
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura