

Garant
DC. T 11T308, Tipo: HB7010-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260361 HB7010-1
GTIN	4045197780553
Classe articolo	21G

Descrizione

DC. T 11T308 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucioli: SS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,2 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 150 - 500 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	HB7010-1
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	P
Rompitrucioli	SS
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm

Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCMT 11T308
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura