

**Garant****DC. T 070204, Tipo: HB7010-1**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260452 HB7010-1
GTIN	4045197780577
Classe articolo	21G

### Descrizione

DC. T 070204 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucoli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento f: 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 440 m/min

### Descrizione tecnica

Rompitrucoli	SM
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 440 m/min
Tipo	HB7010-1

Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCMT 070204
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura