

Garant**DC. T 11T304, Tipo: HB7010-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260462 HB7010-1
GTIN	4045197780591
Classe articolo	21G

Descrizione

DC. T 11T304 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucoli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 440 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 m/min
Tipo	HB7010-1
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,

Rompitrucioli	SM
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCMT 11T304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura