

**Garant**
**DC. T 11T308, Tipo: HB7010-1**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260464 HB7010-1
GTIN	4045197780607
Classe articolo	21G

### Descrizione

DC. T 11T308 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucoli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 440 m/min

### Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB7010-1
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 440 m/min
Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Impiego principale	P

Rompitrucioli	SM
Raggio di curvatura	0,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCMT 11T308
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura