

Garant**SCMT 09T304, Tipo: HB7010-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260742 HB7010-1
GTIN	4045197780614
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Rompitrucioli	SS
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,
Tipo	HB7010-1
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SCMT 09T304

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura