

Garant**TC. T 110204, Tipo: HB7010-1**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 260982 HB7010-1 |
| GTIN | 4045197780713 |
| Classe articolo | 21G |

Descrizione

TC. T 110204 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitruccioli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 440 m/min

Descrizione tecnica

| | |
|--|-------------------|
| Rompitruccioli | SM |
| Profondità di taglio a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Raggio di curvatura | 0,4 mm |
| Tipo | HB7010-1 |
| Condizione di taglio | continuo |
| Avanzamento f | 0,1 - 0,3 mm/gir, |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 120 - 440 m/min |
| Impiego principale | P |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura |
| Materiale da taglio | HM |
| Codice ISO Inserto | TCMT 110204 |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 3 |
| Tolleranza | M |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |