

**Garant****VBMT 110302, Tipo: HB7010-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261142 HB7010-1
GTIN	4045197780744
Classe articolo	21G

**Descrizione tecnica**

Tipo	HB7010-1
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	150 - 500 m/min
Raggio di curvatura	0,2 mm
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	SS
Impiego principale	P
Avanzamento $f$	0,05 - 0,2 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VBMT 110302

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura