

Garant**VC.T 160408, Tipo: HB7010-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261374 HB7010-1
GTIN	4045197780850
Classe articolo	21G

Descrizione

VC.T 160408 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitruccioli: SS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mmAvanzamento f : 0,05 - 0,2 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 150 - 500 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,
Rompitruccioli	SS
Impiego principale	P
Tipo	HB7010-1
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Condizione di taglio	continuo

Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 m/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VCMT 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura