

Garant**VC.T 110304, Tipo: HB7010-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261454 HB7010-1
GTIN	4045197780867
Classe articolo	21G

Descrizione

VC.T 110304 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucoli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento f: 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 440 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Tipo	HB7010-1
Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	P
Rompitrucoli	SM
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VCMT 110304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura