

ELTEN**Sandalo nero/rosso SCOTT PRO ESD, S1P, Numero di scarpa UE: 40****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	092244 40
GTIN	4030839259917
Classe articolo	09P

Descrizione**Esecuzione:**

Scarpa di sicurezza della serie TRAINERS.

- **Fodera in tessuto traspirante.**
- **Soletta plantare ESD PRO black.**
- **Suola in TPU/PU TRAINERS, antiscivolo.**
- **Spunterbo in PU per la protezione del materiale esterno.**
- **Prive di metallo e cuoio.**
- **Inseri riflettenti.**
- **Caratteristiche ESD.**

Scarpa di sicurezza in Cordura® resistente alle abrasioni e **allo sporco, nonché idrorepellente.**

- **Di facile manutenzione, si asciuga rapidamente.**
- **Priva di metallo e cuoio.**
- **Massimo comfort grazie al design leggero.**

Sandalo di sicurezza leggero con doppia chiusura a strappo.

- **Tomaia in microfibra e tessuto.**
- **Linguetta imbottita.**

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Nota:

Già disponibili nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 38 – 47.

Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Grado di protezione: S1P

Materiale puntale protettivo: Composito
Resistenza antiperforazione: Tessuto
Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191

Descrizione tecnica

Norma	Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Grado di protezione	S1P
Resistenza antiperforazione	Tessuto
Con materiale riflettente (buona visibilità)	sì
Colore	nero / rosso
Tomaia	Cordura®
Numero di scarpa UE	40
Materiale puntale protettivo	Composito
Serie	SCOTT
Genere	da uomo
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Sandali di sicurezza