

**ELTEN****Calzatura bassa nera/rossa SENEX PRO ESD, S3, Numero di scarpa UE: 40****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	092246 40
GTIN	4030839254967
Classe articolo	09P

**Descrizione****Esecuzione:**

Scarpa di sicurezza della serie TRAINERS.

- **Fodera in tessuto traspirante.**
- **Soletta plantare ESD PRO black.**
- **Suola in TPU/PU TRAINERS, antiscivolo.**
- **Spunterbo in PU per la protezione del materiale esterno.**
- **Prive di metallo e cuoio.**
- **Inseri riflettenti.**
- **Caratteristiche ESD.**

Scarpa di sicurezza in Cordura® resistente alle abrasioni e **allo sporco, nonché idrorepellente.**

- **Di facile manutenzione, si asciuga rapidamente.**
- **Priva di metallo e cuoio.**
- **Massimo comfort grazie al design leggero.**
- **Tomaia in microfibra Fashmo™ e tessuto CORDURA®, entrambi idrorepellenti. Resistente all'acqua e allo sporco, antistrappo e antiabrasione, traspirante.**
- **Linguetta chiusa e imbottita.**

**Norma:**

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

**Nota:**

Già disponibili nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 38 – 47.

Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Grado di protezione: S3

Materiale puntale protettivo: Composito  
Resistenza antiperforazione: Tessuto  
Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191

## Descrizione tecnica

Tomaia	Cordura®
Resistenza antiperforazione	Tessuto
Grado di protezione	S3
Colore	nero / rosso
Numero di scarpa UE	40
Per solette ortopediche	sì
Materiale puntale protettivo	Composito
Con materiale riflettente (buona visibilità)	sì
Senza metallo né cuoio	sì
Materiale suola esterna	TPU / PU
Norma	Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Serie	SENEX
Genere	da uomo
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Calzatura bassa di sicurezza