

ELTEN**Calzatura bassa nera/rossa SENEX PRO ESD, S3, Numero di scarpa UE: 43****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	092246 43
GTIN	4030839254998
Classe articolo	09P

Descrizione**Esecuzione:**

Scarpa di sicurezza della serie TRAINERS.

- **Fodera in tessuto traspirante.**
- **Soletta plantare ESD PRO black.**
- **Suola in TPU/PU TRAINERS, antiscivolo.**
- **Spunterbo in PU per la protezione del materiale esterno.**
- **Prive di metallo e cuoio.**
- **Inserti riflettenti.**
- **Caratteristiche ESD.**

Scarpa di sicurezza in Cordura® resistente alle abrasioni e **allo sporco, nonché idrorepellente.**

- **Di facile manutenzione, si asciuga rapidamente.**
- **Priva di metallo e cuoio.**
- **Massimo comfort grazie al design leggero.**
- **Tomaia in microfibra Fashmo™ e tessuto CORDURA®, entrambi idrorepellenti. Resistente all'acqua e allo sporco, antistrappo e antiabrasione, traspirante.**
- **Linguetta chiusa e imbottita.**

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Nota:

Già disponibili nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 38 – 47.

Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Grado di protezione: S3

Materiale puntale protettivo: Composito
Resistenza antiperforazione: Tessuto
Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191

Descrizione tecnica

Materiale puntale protettivo	Composito
Materiale suola esterna	TPU / PU
Grado di protezione	S3
Numero di scarpa UE	43
Resistenza antiperforazione	Tessuto
Tomaia	Cordura®
Per solette ortopediche	sì
Con materiale riflettente (buona visibilità)	sì
Senza metallo né cuoio	sì
Colore	nero / rosso
Norma	Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Serie	SENEX
Genere	da uomo
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Calzatura bassa di sicurezza