

**ELTEN****Calzatura alta con lacci nera/rossa SANDER PRO ESD, S3, Numero di scarpa UE: 38**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	092248 38
GTIN	4030839255056
Classe articolo	09P

## Descrizione

### Esecuzione:

Scarpa di sicurezza della serie TRAINERS.

- **Fodera in tessuto traspirante.**
- **Soletta plantare ESD PRO black.**
- **Suola in TPU/PU TRAINERS, antiscivolo.**
- **Spunterbo in PU per la protezione del materiale esterno.**
- **Prive di metallo e cuoio.**
- **Inserti riflettenti.**
- **Caratteristiche ESD.**
- **Tomaia in microfibra Fashmo™ e tessuto CORDURA®, entrambi idrorepellenti. Resistente all'acqua e allo sporco, antistrappo e antiabrasione, traspirante.**
- **Linguetta chiusa e imbottita.**

### Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

### Nota:

Già disponibili nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 38 – 47.

Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Grado di protezione: S3

Materiale puntale protettivo: Composito

Resistenza antiperforazione: Tessuto  
Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191

## Descrizione tecnica

Colore	nero / rosso
Grado di protezione	S3
Resistenza antiperforazione	Tessuto
Materiale puntale protettivo	Composito
Norma	Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Numero di scarpa UE	38
Con materiale riflettente (buona visibilità)	sì
Tomaia	Cordura®
Serie	SANDER
Genere	da uomo
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Stivali di sicurezza