

ELTEN**Calzatura alta con lacci nera/rossa SANDER PRO ESD, S3, Numero di scarpa UE: 45**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 092248 45 |
| GTIN | 4030839255124 |
| Classe articolo | 09P |

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza della serie TRAINERS.

- **Fodera in tessuto traspirante.**
- **Soletta plantare ESD PRO black.**
- **Suola in TPU/PU TRAINERS, antiscivolo.**
- **Spunterbo in PU per la protezione del materiale esterno.**
- **Prive di metallo e cuoio.**
- **Inserti riflettenti.**
- **Caratteristiche ESD.**
- **Tomaia in microfibra Fashmo™ e tessuto CORDURA®, entrambi idrorepellenti. Resistente all'acqua e allo sporco, antistrappo e antiabrasione, traspirante.**
- **Linguetta chiusa e imbottita.**

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Nota:

Già disponibili nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 38 – 47.

Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Grado di protezione: S3

Materiale puntale protettivo: Composito

Resistenza antiperforazione: Tessuto
Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191

Descrizione tecnica

| | |
|--|---|
| Grado di protezione | S3 |
| Norma | Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191 |
| Colore | nero / rosso |
| Resistenza antiperforazione | Tessuto |
| Numero di scarpa UE | 45 |
| Materiale puntale protettivo | Composito |
| Tomaia | Cordura® |
| Con materiale riflettente (buona visibilità) | sì |
| Serie | SANDER |
| Genere | da uomo |
| Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD |
| Tipo di prodotto | Stivali di sicurezza |