



## Calzatura alta modello saldatore nera CARL HI, S3, Numero di scarpa UE: 44



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 092255 44     |
| GTIN            | 4030839210475 |
| Classe articolo | 09P           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Calzatura alta, modello per saldatore. Resistente al calore fino a ca. 200 °C, per breve tempo anche fino a 300 °C.

- **Tomaia in robusto cuoio.**
- **Fodera in pelle.**
- **Linguetta chiusa.**
- **Soletta plantare Basic grey.**
- **Sottopiede antistatico in tessuto non tessuto.**
- **Suola esterna SAFETY-GRIP in gomma antiscivolo / PU.**
- **Puntale in PU.**
- **Cuciture resistenti al calore.**
- **Allacciatura che permette di indossarle (e sfilarle) rapidamente.**
- **Imbottitura laterale con protezione dalle scintille.**
- **Soletta antistatica**

#### Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC HI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

#### Nota:

Già disponibili nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 39 – 48.

Grado di protezione: S3

Materiale puntale protettivo: Acciaio

## Scheda tecnica

Resistenza antiperforazione: Acciaio

Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna): Oltre 200 °C

Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191

### Descrizione tecnica

|  |   |
|--|---|
| Tomaia   | Cuoio   |
| Grado di protezione  | S3  |
| Materiale puntale protettivo   | Acciaio   |
| Resistenza antiperforazione  | Acciaio   |
| Norma  | Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191 |
| Colore   | nero  |
| Materiale suola esterna  | Gomma / PU                                      |
| Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna) | Oltre 200 °C                                    |
| Materiale fodera interna   | Pelle   |
| Numero di scarpa UE  | 44  |
| Serie  | CARL  |
| Genere   | da uomo   |
| Tipo di prodotto   | Stivali di sicurezza                            |