

**Calzatura alta con lacci nero/blu VD PRO 1800 ESD, S2 NB, Taglia UE: 41****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	092541 41
GTIN	4044348503911
Classe articolo	09C

Descrizione**Esecuzione:**

Scarpe di sicurezza della serie **VARIO DYNAMICS® PRO**. Tecnologia VARIO Multiflex® per una maggiore leggerezza.

- **Tomaia in leggerissima microfibra.**
- **Fodera funzionale traspirante.**
- **Suola esterna TPU Athletic ESD, blu chiaro.**
- **Sottopiede in vero cuoio.**
- **Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.**
- **Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).**

Calzatura alta con lacci con struttura senza cuciture. Linguetta piegata. Bordura imbottita. Con **ammortizzazione nella zona del tallone SECURA VARIO®**.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Nota:

Esecuzione larga XB al n. art. 092542.

Merce immagazzinata nei numeri di scarpa UE 39 – 46. Ordinabile nei numeri di scarpa UE 36 – 50.

Nota Testo pubblicitario:

Scarpe di sicurezza STEITZ SECURA con sistema di larghezza multipla.

Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Grado di protezione: S2

Materiale puntale protettivo: Alluminio

Isolamento dal freddo: fino a -20 °C

Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191

Descrizione tecnica

Materiale puntale protettivo	Alluminio
Colore	nero / blu
Isolamento dal freddo	fino a -20 °C
Numero di scarpa UE	41
Norma	Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Grado di protezione	S2
Materiale suola esterna	TPU Athletic
Serie	VD PRO 1000 ESD
Genere	da uomo
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Stivali di sicurezza