



STEITZ SECURA

Calzatura alta con lacci grigia/blu VX 769 Bau Perbunan, S3 NB, Taglia UE: 38



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	092801 38
GTIN	4044348485132
Classe articolo	09C

Descrizione

Esecuzione:

Stivale con lacci VX 769 Bau Perbunan con tomaia in pelle fiore elastica combinata con Nubuk morbido. Con ammortizzatore nella zona del tallone SECURA VARIO®.

- **Linguetta chiusa.**
- **Catarifrangenti di sicurezza.**
- **Suola esterna Perbunan VX, grigio-blu.**
- **Puntale rinforzato.**
- **Tramezza in vero cuoio.**
- **Comodo plantare ERGO-COOL®.**

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Nota:

Calzata larga XB al n. art. 092802

Merce immagazzinata nei numeri di scarpa UE 39 – 46, ordinabile nei numeri di scarpa 38 – 48.

Nota Testo pubblicitario:

Scarpe di sicurezza STEITZ SECURA con sistema di larghezza multipla.

Grado di protezione: S3

Materiale puntale protettivo: Acciaio

Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna): Oltre 200°C °C

Isolamento dal freddo: Fino a -20°C

Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191

Descrizione tecnica

Numero di scarpa UE	38
Norma	Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Colore	nero
Resistenza antiperforazione	Acciaio
Materiale puntale protettivo	Acciaio
Proprietà antiscivolo	sì
Materiale suola esterna	Perbunan VX
Tomaia	Pelle liscia
resistente ai tagli	sì
Grado di protezione	S3
con materiale riflettente (buona visibilità)	sì
Isolamento dal freddo	fino a -20 °C
Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna)	Oltre 200 °C °C
Serie	VX 700
Genere	da uomo
Tipo di prodotto	Stivali di sicurezza