



STEITZ SECURA

Calzatura alta con lacci grigia/blu VX 769 Bau Perbunan, S3 NB, Taglia UE: 42



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 092801 42 |
| GTIN | 4044348485170 |
| Classe articolo | 09C |

Descrizione

Esecuzione:

Stivale con lacci VX 769 Bau Perbunan con tomaia in pelle fiore elastica combinata con Nubuk morbido. Con ammortizzatore nella zona del tallone SECURA VARIO®.

- **Linguetta chiusa.**
- **Catarifrangenti di sicurezza.**
- **Suola esterna Perbunan VX, grigio-blu.**
- **Puntale rinforzato.**
- **Tramezza in vero cuoio.**
- **Comodo plantare ERGO-COOL®.**

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Nota:

Calzata larga XB al n. art. 092802.

Merce immagazzinata nei numeri di scarpa UE 39 – 46, ordinabile nei numeri di scarpa 38 – 48.

Nota Testo pubblicitario:

Scarpe di sicurezza STEITZ SECURA con sistema di larghezza multipla.

Grado di protezione: S3

Materiale puntale protettivo: Acciaio

Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna): Oltre 200°C °C

Isolamento dal freddo: Fino a -20°C

Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| con materiale riflettente (buona visibilità) | sì |
| Resistenza antiperforazione | Acciaio |
| Tomaia | Pelle liscia |
| Materiale suola esterna | Perbunan VX |
| Grado di protezione | S3 |
| Isolamento dal freddo | fino a -20 °C |
| Proprietà antiscivolo | sì |
| Norma | Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191 |
| resistente ai tagli | sì |
| Colore | nero |
| Materiale puntale protettivo | Acciaio |
| Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna) | Oltre 200 °C °C |
| Numero di scarpa UE | 42 |
| Serie | VX 700 |
| Genere | da uomo |
| Tipo di prodotto | Stivali di sicurezza |