



STEITZ SECURA

Calzatura alta con lacci grigia/blu VX 769 Bau Perbunan, S3 NB, Taglia UE: 48



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	092801 48
GTIN	4044348485231
Classe articolo	09C

Descrizione

Esecuzione:

Stivale con lacci VX 769 Bau Perbunan con tomaia in pelle fiore elastica combinata con Nubuk morbido. Con ammortizzatore nella zona del tallone SECURA VARIO®.

- **Linguetta chiusa.**
- **Catarifrangenti di sicurezza.**
- **Suola esterna Perbunan VX, grigio-blu.**
- **Puntale rinforzato.**
- **Tramezza in vero cuoio.**
- **Comodo plantare ERGO-COOL®.**

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Nota:

Calzata larga XB al n. art. 092802

Merce immagazzinata nei numeri di scarpa UE 39 – 46, ordinabile nei numeri di scarpa 38 – 48.

Nota Testo pubblicitario:

Scarpe di sicurezza STEITZ SECURA con sistema di larghezza multipla.

Grado di protezione: S3

Materiale puntale protettivo: Acciaio

Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna): Oltre 200°C °C

Isolamento dal freddo: Fino a -20°C

Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191

Descrizione tecnica

Tomaia	Pelle liscia
Colore	nero
con materiale riflettente (buona visibilità)	sì
Grado di protezione	S3
Materiale puntale protettivo	Acciaio
Isolamento dal freddo	fino a -20 °C
resistente ai tagli	sì
Resistenza antiperforazione	Acciaio
Proprietà antiscivolo	sì
Norma	Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Numero di scarpa UE	48
Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna)	Oltre 200 °C °C
Materiale suola esterna	Perbunan VX
Serie	VX 700
Genere	da uomo
Tipo di prodotto	Stivali di sicurezza