



STEITZ SECURA

## Stivale con lacci grigio/blu VX 769 Bau Perbunan, S3 XB, Numero di scarpa UE: 38



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	092802 38
GTIN	4044348485248
Classe articolo	09C

### Descrizione

#### Esecuzione:

Scarpe di sicurezza in pelle fiore elastica, con ampia superficie di appoggio e **altamente resistenti al calore** fino a ca. 220°C.

- **Linguetta chiusa.**
- **Comoda soletta plantare ERGO-COOL traspirante, per un comfort climatico ottimale.**
- **Suola esterna Perbunan VX.**
- **Altamente resistenti all'abrasione e antiscivolo.**
- **Ottima resistenza al taglio e alle sollecitazioni meccaniche.**

Stivale con lacci VX 769 Bau Perbunan con tomaia in pelle fiore elastica combinata con Nubuk morbido.

- **Linguetta chiusa.**
- **Catarifrangenti di sicurezza.**
- **Suola esterna Perbunan VX, grigio-blu.**
- **Puntale rinforzato.**
- **Tramezza in vero cuoio.**
- **Comodo plantare ERGO-COOL®.**

#### Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

#### Nota:

Già disponibili nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 38 – 48.

Grado di protezione: S2

Materiale puntale protettivo: Alluminio

Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna): Oltre 200°C °C

Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191

## Descrizione tecnica

Grado di protezione	S2
resistente ai tagli	sì
Materiale puntale protettivo	Alluminio
Proprietà antiscivolo	sì
Materiale suola esterna	Perbunan VX
Norma	Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Colore	nero
Numero di scarpa UE	38
con materiale riflettente (buona visibilità)	sì
Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna)	Oltre 200 °C °C
Tomaia	Pelle liscia
Serie	VX 700
Genere	da uomo
Tipo di prodotto	Stivali di sicurezza