



Stivale con lacci grigio/blu VX 769 Bau Perbunan, S3 XB, Numero di scarpa UE: 46



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 092802 46 |
| GTIN | 4044348485323 |
| Classe articolo | 09C |

Descrizione

Esecuzione:

Scarpe di sicurezza in pelle fiore elastica, con ampia superficie di appoggio e **altamente resistenti al calore** fino a ca. 220°C.

- **Linguetta chiusa.**
- **Comoda soletta plantare ERGO-COOL traspirante, per un comfort climatico ottimale.**
- **Suola esterna Perbunan VX.**
- **Altamente resistenti all'abrasione e antiscivolo.**
- **Ottima resistenza al taglio e alle sollecitazioni meccaniche.**

Stivale con lacci VX 769 Bau Perbunan con tomaia in pelle fiore elastica combinata con Nubuk morbido.

- **Linguetta chiusa.**
- **Catarifrangenti di sicurezza.**
- **Suola esterna Perbunan VX, grigio-blu.**
- **Puntale rinforzato.**
- **Tramezza in vero cuoio.**
- **Comodo plantare ERGO-COOL®.**

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Nota:

Già disponibili nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 38 – 48.

Grado di protezione: S2

Materiale puntale protettivo: Alluminio

Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna): Oltre 200°C °C

Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191

Descrizione tecnica

| Norma | Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191 |
|--|---|
| con materiale riflettente (buona visibilità) | sì |
| Materiale puntale protettivo | Alluminio |
| Numero di scarpa UE | 46 |
| Tomaia | Pelle liscia |
| Materiale suola esterna | Perbunan VX |
| resistente ai tagli | sì |
| Colore | nero |
| Grado di protezione | S2 |
| Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna) | Oltre 200 °C °C |
| Proprietà antiscivolo | sì |
| Serie | VX 700 |
| Genere | da uomo |
| Tipo di prodotto | Stivali di sicurezza |