



Stivale per saldatori, antracite VX 7380 Perbunan ESD, S2 NB, Taglia UE: 43



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	092811 43
GTIN	4044348460450
Classe articolo	09C

Descrizione

Esecuzione:

Calzatura modello saldatore e fonditore VX 7380 Perbunan per condizioni estreme. Sistema grondaia per far scorrere i liquidi caldi. Con ammortizzatore nella zona del tallone SECURA VARIO®.

- **Linguetta chiusa.**
- **Suola esterna Perbunan VX ESD, antracite.**
- **Ammortizzazione nella zona del tallone SECURA VARIO®.**
- **Sottopiede in vero cuoio.**
- **Comodo plantare ERGO-COOL®.**
- **Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).**

Norma:

EN ISO 20349:2010 SRC WG WRU FO HRO

Nota:

Calzata larga XB al n. art. 092812.

Merce immagazzinata nei numeri di scarpa UE 39 – 46, ordinabile nei numeri di scarpa 38 – 48.

Nota Testo pubblicitario:

Scarpe di sicurezza Steitz Secura con sistema di larghezza multipla.

Aislamiento eléctrico: EGB/ESD

electrical insulation: EGB/ESD

sähköeristys: EGB/ESD

Isolation électrique: ZED/ESD

Elektromos szigetelés: EGB/ESD

Isolamento elettrico: EGB/ESD

Grado di protezione: S2

Materiale puntale protettivo: Alluminio

Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna): Oltre 200 °C °C

Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191

Descrizione tecnica

Materiale fodera interna	Vera pelle
Colore	nero
Grado di protezione	S2
Numero di scarpa UE	43
Materiale puntale protettivo	Alluminio
Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna)	Oltre 200 °C °C
Norma	Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Tomaia	Pelle liscia
Proprietà antiscivolo	sì
Materiale suola esterna	Perbunan VX
resistente ai tagli	sì
Serie	VX 7000
Caratteristica	Ammortizzazione Vario®
Genere	da uomo
Isolamento elettrico	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Stivali di sicurezza