

**Golfare articolato SEB, Ø Filettatura: M8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	086467 M8
GTIN	2050001857378
Classe articolo	08Y

Descrizione**Esecuzione:**

Golfari articolati altamente resistenti, ruotabili di 360°, verniciati in rosso.

Nota:

FS 5:1 = fattore di sicurezza 5.

FS 4:1 = fattore di sicurezza 4.

Portata WLL SF 5:1: 0,4 t

Portata SF 4:1: 0,5 t

Lunghezza del filetto L: 14 mm

Distanza fori x: 20 mm

Ø interno anello A: 30 mm

Ø esterno anello B: 34 mm

Descrizione tecnica

Ø Esterno anello B	34 mm
Ø Sede appoggio C	60 mm
Esecuzione	Ruotabile

Dimensione D	57 mm
Ø Interno anello A	30 mm
Portata	0,3 t
Distanza fori x	20 mm
Apertura esagono incassato S	6 mm
Portata WLL SF 4:1	0,5 t
Portata WLL SF 5:1	0,4 t
Lunghezza del filetto L	14 mm
Tipo di prodotto	Golfaro maschio